

Apatinė atrama DAMH-Q12-6

Gaminio numeris: 3371840

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	1 Nm
Produkto svoris	27 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS
Material bracket	galvanizuotas plienas