


Front unit ERMH-11-E17-30

Gaminio numeris: 3385153
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	11
Konstrukcija	Elektromechaninė posūkio pavara
Montavimo pozicija	Bet koks
Posūkio kampas	begalinis
Pavaros perdavimo santykis	30:1
Nominalus momentas	1,8 Nm
Kartojimo tikslumas	±0,01 °
Maksimali ašinė jėga	300 N
Produkto svoris	1.298 g
Budėjimo ciklas	100 %
Nominali variklio srovė	0,74 A
Variklio tipas	Servovariklis
Didžiausias apsisukimų dažnis	200 1/min
Nominali darbinė kintama įtampa	230 V
Nominali variklio galia	22,1 W
Maksimali srovė	1,5 A
Didž. statinis lenkimo momentas	40 Nm
Maksimalus momentas	4,5 Nm
Leistinas apkrovos masės inercijos momentas	0,006 kgm ²
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Informacija	atitinka RoHS