



ARBA vartai OS-1/2

Gaminio numeris: 3427

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	ARBA funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Montavimo tipas	Su kiauryme
Standartinis nominalus srauto debitas	5.000 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalus dydis	12 mm
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/2
Informacija	atitinka RoHS