


Solenoido ritė

MSFG-24/42-50/60-OD

Gaminio numeris: 34411

FESTO

Nuolatinei įtampai, be kištuko lizdo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Minimalus paėmimo laikas	10 ms
Budėjimo ciklas	100 %
Galios faktorius $\cos \{ \varphi \}$	0,7
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 4.5 W 42 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA
Leistinas dažnio svyravimas	+/- 5 %
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Maksimalus įtempimo momentas, kištuko lizdas	0,4 Nm
Produkto svoris	55 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai MSSD-F kištuko stabilizatoriai
Montavimo tipas	Su įsriegiama veržle
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Duroplast Varis Plienas
Material winding	Varis