



Lizdo jungtis MSSD-F

Gaminio numeris: 34431

★ Kernprogramm

standartinių skirstytuvų magnetinėm ritėm.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	17 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Pasuktas kištuko lizdas Stačiakampė konstrukcija MSF
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Elektrinė jungtis 2	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	16 A
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio prijungimas	Pg9
Kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	≤ 1,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 90 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Plastinis
Korpuso spalva	Juodas
Material seals	NBR