

# Kreipiamosios FENG-63-160-KF

Gaminio numeris: 34515

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



## Tech. Duomenys

| Savybės                         | Reikšmė                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Dydis                           | 63                                |
| Ėiga                            | 160 mm                            |
| Montavimo pozicija              | Bet koks                          |
| Kreipiančioji                   | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis |
| Konstruktija                    | Kreipiamoji                       |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L                    |
| Aplinkos temperatūra            | -20 ... 80 °C                     |
| Maksimali jėga Fy               | 1.260 N                           |
| Max. force Fy static            | 1.600 N                           |
| Maksimali jėga Fz               | 1.260 N                           |
| Max. force Fz static            | 1.600 N                           |
| Maksimalus momentas Mx          | 75 Nm                             |
| Maksimalus statinis momentas Mx | 95 Nm                             |
| Maksimalus momentas My          | 90 Nm                             |
| Maksimalus statinis momentas My | 115 Nm                            |
| Maksimalus momentas Mz          | 90 Nm                             |
| Maksimalus statinis momentas Mz | 115 Nm                            |
| Perstūmimo jėga                 | 15 N                              |
| Produkto svoris                 | 6.194 g                           |
| Montavimo tipas                 | su vidiniu sriegiu                |
| Informacija                     | atitinka RoHS                     |
| Material of guide component     | Termiškai apdirbtas plienas       |
| Material housing                | Anodised wrought aluminium alloy  |
| Material yoke plate             | Anodised wrought aluminium alloy  |