


Šarnyro flanšas SNGB-200

Gaminio numeris: 34548

FESTO

DNG, DNGU cilindrams, apkabų LN, LSN tvirtinimui prie kronšteino.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------|--|
| Dydis | 200 |
| Paremtas standartu | ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Produkto svoris | 9.900 g |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Medžiagos informacija, montavimas | Padengtas aliuminiu |
| Varžto medžiagos duomenys | Plienas Galvanizuota |