


Solenoido ritė

VACC-S18-70-K4-16U-EX4D

Gaminio numeris: 3504609

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 120 V AC and DC,
flameproof enclosure.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	120 V AC: 50/60 Hz, power: 7 VA 120 V DC: 7.0 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Skyriaus sertifikatas	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	1.700 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Aliuminio liejinys Pilkasis ketus