


Kreipiamosios FEN-8/10- -KF

Gaminio numeris: 35197

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	8/10
Eiga	1 ... 100 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	450 N
Max. force Fy static	680 N
Maksimali jėga Fz	450 N
Max. force Fz static	680 N
Maksimalus momentas Mx	11 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	16 Nm
Maksimalus momentas My	5 Nm
Maksimalus statinis momentas My	7 Nm
Maksimalus momentas Mz	5 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	7 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	8 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	300 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	8 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	30 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,9 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy