


Exhaust protection VABD-D3-SN-N12

Gaminio numeris: 3535104

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-50 ... 60 °C
Montavimo tipas	Su sriegiu Su išoriniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	EPDM
Material vent screw	PA