

# Solenoido ritė

## VACC-S18-70-K5-16-U2D

Gaminio numeris: 3546913

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 120 V DC and AC, flameproof enclosure.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	125 V DC: 7 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	1.700 g
Elektrinis pajungimas	Jungčių terminalas, kabelio įvedimo kiurymė NPT1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material solenoid coil	Aliuminio liejinys Pilkasis ketus