



Paleidimo vožtuvas HE-1/4-DB-MINI

Gaminio numeris: 3563687
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	DB
Dydis	Mini
Tinklelio matmuo	44 mm
Konstrukcija	Ijungimo/išjungimo vožtuvas
Veikimo būdas	rankinis
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Vykdiklio užraktas	Spyna (pasirinktinai)
Rankinis valdymas	nėra
Valdymo tipas	tiesioginis
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
C reikšmė	6,3 l/sbar
b reikšmė	0,8
Standartinis nominalus srauto debitas	2.300 l/min
Standartinis pralaidumas 2-3	700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją Su kiauryme
Produkto svoris	66 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Material Piston slide	POM
Material seals	FPM
Material housing	PA - sustiprintas