


limit switch box SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

Gaminio numeris: 3568166

FESTO

For electrical feedback and position monitoring of process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators, inductive measuring principle.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	kampinis
Paremtas standartu	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Leidimas	CCC RCM Mark c UL us (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Skyriaus sertifikatas	2020960305001335
Informacija	atitinka RoHS
Matavimo principas	Induktyvinis
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Jungiklio išėjimas	bekontaktis 2 laidų
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	500 Hz
Didžiausia išėjimo srovė DC	100 mA
Įtampos kritimas	≤ 6 V
Mažiausio apkrovimo srovė	4 mA
Liekamoji srovė	0 ... 1 mA
Nominalus DC įtampos lygis	6 ... 60 V
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Electrical connection 1, connection type	Galinė juosta
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection technology	Spyruoliniai gnybtai
Electrical connection 1, number of pins/wires	10
Jungiamo laidininko skersmuo	0,2 ... 2,5 mm ²
Kabelio prijungimas	M12x1,5 M20x1,5
Montavimo tipas	Threaded
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	170 g
Material housing	PBT
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Darbo režimo displejus	LED geltonas
Būsenos indikavimas	Yellow LED = valve switching status
Saugojimo temperatūra	-25 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas smūgiams	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27

Savybės	Reikšmė
Atsparumas vibracijoms	Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Užterštumo laipsnis	3