


Vakuuminis siurbtukas

VAS-40-1/4-NBR

Gaminio numeris: 36143

FESTO

[Su OL sandarinimo žiedu.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Siurbtuko diametras	40 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	32 mm
Pajungimo pozicija	viršuje
Siurbtuko forma	Apvalus plokščias
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	56 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	56 N
Montavimo sriegis	G1/4
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/4
Vakuomo pajungimas	G1/4
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	70 +/- 5
Material of threaded plug	Cinkuota
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR