

# Dumplinis cilindras EB-145-60

Gaminio numeris: 36486

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	145
Reikalaujamas montavimo skersmuo	160 mm
Ėiga	60 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	110 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	20 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	10 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	50 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	120 N
Produkto svoris	900 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	NR/BR
Material housing	Plienas Galvanizuota