

Greita jungtis ACK-1/4-PK-4

Gaminio numeris: 3713

FESTO

Vidinis sriegis su užsandarinimo žiedu



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3,4 mm
Sandaravimo tipas ant varžto	Sandaravimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tiesi forma
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą Water: G thread only possible with OL sealing ring
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	11 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material sealing ring	PA - sustiprintas TPE-U(PU)