


Pneumatinis raumuo DMSP-5- -

Gaminio numeris: 3733012

FESTO



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	5
Diametro padidėjimas maksimaliai susitraukus	12 mm
Eiga	0 ... 200 mm
Maksimalus susitraukimas	20% of nominal length
Maksimalus pradinis įtempimas	1% of nominal length
Nominalus ilgis	30 ... 1.000 mm
Kartojimo tikslumas	≤ 1 % nominalaus ilgio, cikliškas.
Leistina lygiagretumo tolerancija	≤ 2 mm iki 400 mm nominalaus ilgio ±0,5 % nuo nominalaus ilgio iki 400 mm
Leistina kampinė tolerancija	≤ 1 deg
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Kontraktmembrana.
Operating pressure MPa	0 ... 0,6 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 6 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Leidimas	TÜV
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Maksimali laisvai prikabinama apkrova	5 kg
Teorinė raumenų energija prie maksimalaus darbinio slėgio	140 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	140 N
Papildomas svoris 1m ilgiui	27 g
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	atitinka RoHS
Material flange	Aliuminio liejinys bespalviai anoduotas
Material sleeve	Aliuminio liejinys bespalviai anoduotas
Material membrane	AR CR
Material nut	Plienas Galvanizuota