



ARBA blokas OS-PK-3-6/3

Gaminio numeris: 4232

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	ARBA funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Standartinis nominalus srauto debitas	100 l/min
Darbinis slėgis	1,6 ... 8 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Nominalus dydis	2,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	90 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	PK-3
Material seals	NBR