



Pneumatinis skirstytuvas

VL/O-3-PK-3X2

Gaminio numeris: 4245

FESTO

Priklausomai nuo pajungimo būdo, normaliai atviras arba normaliai uždaras.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	100 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Nominalus dydis	2,5 mm
Išjungimo laikas	50 ms
Ijungimo laikas	12 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	180 g
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Montavimo korpuse Su kiauryme Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 4	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 5	PK-3
Material of connecting plate	Žalvaris PPS- sustiprintas
Material seals	NBR
Material housing	Plastinis Cinkuota