

# Rutulinis skirstytuvas VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3

Gaminio numeris: 4405684

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1/4", PN50, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė
Veikimo būdas	mechaninis
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp1/4
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Vidinis diametras	10 mm
Skersmuo DN	8
Skirstytuvo funkcija	2/2
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	50
Reikalingas sukimo momentas, esant nominaliam slėgio skirtumui armatūroje	7,5 Nm
Paremtas standartu	EN 10226-1
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-15 ... 120 °C
Srautas Kv	6 m <sup>3</sup> /h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Žalvaris Nikeliuota
Korpuso medžiagos numeris	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	Žalvaris chromu padengta
Rutuliukų medžiagos numeris	CW617N
Material shaft	Žalvaris
Veleno medžiagos numeris	CW617N
Produkto svoris	130 g
Leidimas	DVGW gas DVGW water
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress