

Rutulinis skirstytuvas VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

Gaminio numeris: 4405686

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1/2", PN50, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Konstrukcija | 2- eigi rutulinė sklendė |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | Rp1/2 |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Griovelio kryptis = srauto kryptis |
| Vidinis diametras | 15 mm |
| Skersmuo DN | 15 |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Nominalus armatūros slėgis | 50 |
| Reikalingas sukimo momentas, esant nominaliam slėgio skirtumui armatūroje | 9 Nm |
| Paremtas standartu | EN 10226-1 |
| Terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra | -15 ... 120 °C |
| Srautas Kv | 15 m ³ /h |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Žalvaris Nikeliuota |
| Korpuso medžiagos numeris | CW617N |
| Material seals | NBR PTFE |
| Material ball | Žalvaris chromu padengta |
| Rutuliukų medžiagos numeris | CW617N |
| Material shaft | Žalvaris |
| Veleno medžiagos numeris | CW617N |
| Produkto svoris | 200 g |
| Leidimas | DVGW gas DVGW water |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |