



# Elektromagnetinis skirstytuvas MFH-3-M5

Gaminio numeris: 4450

FESTO

Su rankiniu valdymu, be elektromagnetinės ritės ir lizdo (užsakomi atskirai).



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	58 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	1,3 mm
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Išjungimo laikas	16 ms
Ijungimo laikas	9 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-15 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-15 ... 40 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5