

Rutulinis skirstytuvas

VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3

Gaminio numeris: 4451859

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 11/2", top flange F0405, PN25, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	3- eigė rutulinė sklendė T- tipas
Veikimo būdas	mechaninis
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Rp1 1/2
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Flanšo skylės modelis	F04 F05
Vidinis diametras	38 mm
Skersmuo DN	40
Skirstytuvo funkcija	3/2
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	25
Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN	26,7 Nm
Paremtas standartu	EN 10226-1 ISO 5211
Terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-20 ... 130 °C
Srautas, T- tipo kampinė kiaurymė	200 m ³ /h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Žalvaris Nikeliuota
Korpuso medžiagos numeris	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Žalvaris chromu padengta
Rutuliukų medžiagos numeris	CW614N
Material shaft	Žalvaris
Veleno medžiagos numeris	CW614N
Produkto svoris	3.190 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress