

T tipo greita jungtis

TCK-3/8-PK-6

Gaminio numeris: 4489

FESTO

pasukamas su dviem sandarinimo žiedais.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 4,9 mm |
| Sandinimo tipas ant varžto | Sandinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrucija | T- forma |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 12,5 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G3/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 8 mm 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material sealing ring | PA - sustiprintas TPE-U(PU) |
| Material housing | Cinkuota |
| Material hollow bolt | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting | Cinkuota |