



# Skirstytuvas VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A

Gaminio numeris: 4514741

FESTO

3/2 monostable, F19A armature system.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rėtės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	51 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	703 l/min
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Konstrukcija	vožtuvas su plunžeriu valdomu per stiprintuvą
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Skyriaus sertifikatas	TÜV 968/V 1251.00/21
Nominalus dydis	6 mm
Sandarinio principas	Sunkus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	nėra
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Saugumo funkcijos	Safe venting
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) iki SIL 3 Low Demand režimas
Nuoroda į darbinį slėgį	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Įpūtimo srautas Kv	0,64 m <sup>3</sup> /h
Išleidimo Srautas Kv	1,46 m <sup>3</sup> /h
Standartinis pralaidumas 2-3	1.596 l/min
Išjungimo laikas	18 ms
Įjungimo laikas	24 ms
Darbinė terpė	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-25 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkto svoris	550 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)