

# L greita jungtis LCK-M5-PK-4

Gaminio numeris: 4562

FESTO

pasukamas su dviem sandarinimo žiedais.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,4 mm
Sandinimo tipas ant varžto	Sandinimo žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	1,33 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm 4 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material sealing ring	NBR aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material hollow bolt	Plienas, cinkuotas
Material swivel fitting	Cinkuota