


Vienkryptis droselis GRF-PK-3

Gaminio numeris: 4565

FESTO

Su 2n pagrindu ir jungtimis ND 3 vamzdeliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su kiauryme
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	45 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	45 l/min
Darbinis slėgis	0,5 ... 8 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Material housing	Aliuminio liejinys
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	95 g
Material adjusting screw	Žalvaris