



Alkūninės svirties skirstytuvas H-5/3-1/4

Gaminio numeris: 4577

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/3 uždaras
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	680 l/min
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	7 mm
Sandarinio principas	švelnus
Valdymo tipas	valdoma
Srauto kryptis	nereversuojamas
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.060 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4