


# Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-45-V32-40P-63

Gaminio numeris: 4718297

★ Kernprogramm

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	45
Atstumas tarp centrų	63 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Tuščio eigos momentas	0,05 Nm
Keičiamas momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	248 g
Interface code, actuator	V32
Interface code, motor in	40P
Informacija	atitinka RoHS