


Pagrindas VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Gaminio numeris: 4727328

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Įpūtimo srautas Kv	2,2 m ³ /h
Išleidimo Srautas Kv	8,6 m ³ /h
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	250 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Flange 1/4 jungtis pagal NAMUR
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR