


Pagrindas

VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

Gaminio numeris: 4727331

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Flange 1/4 jungtis pagal NAMUR
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR