


Rutulinis skirstytuvas VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15

Gaminio numeris: 4745218

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 3/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2-way ball valve with hand lever
Veikimo būdas	mechaninis
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	3/4 NPT
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Vidinis diametras	20 mm
Skersmuo DN	20
Skirstytuvo funkcija	2/2
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	63
Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN	7,5 Nm
Paremtas standartu	ASME B1.20.1
Terpė	Vapour Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-20 ... 200 °C
Srautas Kv	59 m ³ /h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nerūdijančio plieno lydinys
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Nerūdijančio plieno lydinys
Rutuliuokų medžiagos numeris	1.4408
Material shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4401
Produkto svoris	500 g
Leidimas	CRN
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress