


# Adapteris

## NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Gaminio numeris: 4787544

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Produkto svoris	157 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 1, number of pins/wires	8
Electrical connection 1, occupied pins/wires	8
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Analogue output module (green), digital input module (white), analogue input module (yellow), digital output module (red) Controller side
Electrical connection 2, design	apvalus
Electrical connection 2, connection type	4x plugs
Electrical connection 2, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 2, connection technology	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Electrical connection 2, type of mounting	Screw lock
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Nuolatinė darbinė įtampa, apkrovos įtampa	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa, apkrovos įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	2 A
Atsparumas smūgiams	60 V
Kabelio ilgis	0,623 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandytas pagal užklausimą
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	Nickel-plated die-cast zinc
Material electrical contact	Žalvaris Nikeliuota
Material insulation	PP