


Pajungimo kabelis NEBM-L5G18-E-10-N-LE18

Gaminio numeris: 4977494
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--------------------------------------|
| Cable identification | Without inscription label holder |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | kampinis |
| Electrical connection 1, connection type | Kištuvo lizdas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 1, connection technology | Pin allocation L5 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 18 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 18 |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, connection type | Kabelis |
| Electrical connection 2, connection technology | atviri laidai |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 18 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 18 |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 5 A |
| Atsparumas smūgiams | 1,5 kV |
| Kabelio ilgis | 10 m |
| Kabelio priedas | tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai |
| Laido bandymo sąlygos | Bandyamas pagal užklausimą |
| Bending radius, fixed cable installation | ≥ 26 mm |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 43 mm |
| Kabelio skersmuo | 8,5 mm |
| Kabelio struktūra | 18x0,25 |
| Nominalus laidininko skerspjuvis | 0,25 mm ² |
| Laido galai | Cut off bluntly |
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Note on degree of protection | IP65 for mounting in terminal boxes |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 80 °C |
| Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai | -40 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Kabelio apvalkalo spalva | pilkas |
| Material housing | PA |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material insulation | TPE-E |