

Mova

EAMD-33-22-19-10X12

Gaminio numeris: 5030024

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	19 mm
Laikiklio skersmuo 2	10 mm
Dydis	33
Nominalus ilgis	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	4,6 kgmm ²
Keičiamas momentas	9 Nm
Produkto svoris	46,1 g
Informacija	atitinka RoHS