

Mova

EAMD-30-22-16-10X12

Gaminio numeris: 5030235

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	16 mm
Laikiklio skersmuo 2	10 mm
Dydis	30
Nominalus ilgis	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	4 kgmm ²
Keičiamas momentas	9 Nm
Produkto svoris	44,8 g
Informacija	atitinka RoHS