


# Mova

## EAMD-42-40-18-16X25

Gaminio numeris: 5056644

FESTO



### Tech. Duomenys

| Savybės                  | Reikšmė              |
|--------------------------|----------------------|
| Laikiklio skersmuo 1     | 18 mm                |
| Laikiklio skersmuo 2     | 16 mm                |
| Dydis                    | 42                   |
| Nominalus ilgis          | 40 mm                |
| Montavimo pozicija       | Bet koks             |
| Maksimalus greitis       | 6.000 1/min          |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L       |
| Saugojimo temperatūra    | -25 ... 60 °C        |
| Sąlyginė oro drėgmė      | 0 - 95 %             |
| Aplinkos temperatūra     | -25 ... 60 °C        |
| Inercijos masės momentas | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Keičiamas momentas       | 17 Nm                |
| Produkto svoris          | 192 g                |
| Informacija              | atitinka RoHS        |