

# Tiesinė pavara DLGF-KF-32-500-PPSA

Gaminio numeris: 5074808

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 500 mm   |
| Stūmoklio diametras                                      | 32 mm  |
| Dempferiavimas   | PPS: savaime susireguliuojantis demferavimas                                       |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks   |
| Kreipiančioji  | Cirkuliuojantis guolio kreipiklis  |
| Pavaros principas  | teigiamas blokavimas (griovelis)   |
| Pozicijos atpažinimas                                    | priartėjimo jutikliams   |
| Operating pressure MPa                                   | 0,15 ... 0,8 MPa   |
| Darbinis slėgis  | 1,5 ... 8 bar  |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                                     | 0 ... 60 °C  |
| Dempferiavimo ilgis                                      | 11,6 mm  |
| Maksimali jėga Fy  | 1.300 N  |
| Max. force Fz (towards the drive)                        | 1.600 N  |
| Max. force +Fz (away from the drive)                     | 950 N  |
| Maksimalus momentas Mx                                   | 30 Nm  |
| Maksimalus momentas My                                   | 50 Nm  |
| Maksimalus momentas Mz                                   | 50 Nm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 483 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 483 N  |
| Judanti masė   | 1.290 g  |
| Produkto svoris  | 6.289 g  |
| alternatyvūs pajungimai                                  | Žiūrėkite produkto brėžinį   |
| Montavimo tipas  | Direct mounting via through-holes<br>su priedais                                   |
| Pneumatinis pajungimas                                   | G1/8   |
| Informacija  | atitinka RoHS<br>Free of copper  |
| Material cover   | Die-cast aluminium, coated   |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing   | Anodised aluminium   |