


Enkoderio kabelis NEBM-M12G8-E-10-N-R3G8

Gaminio numeris: 5212315
Nebetiekiamas produktas

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Cable identification | Without inscription label holder |
| Produkto svoris | 570 g |
| Electrical connection 1, function | Field device side |
| Electrical connection 1, design | apvalus |
| Electrical connection 1, connection type | Kištuko lizdas |
| Electrical connection 1, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 1, connection technology | M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 8 |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires | 8 |
| Electrical connection 2, function | Controller side |
| Electrical connection 2, design | kampinis |
| Electrical connection 2, connection type | Kištukas |
| Electrical connection 2, cable outlet | Tiesus |
| Electrical connection 2, connection technology | RJ45 |
| Electrical connection 2, number of pins/wires | 8 |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires | 8 |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | 0 ... 30 V |
| Nominali darbinė kintama įtampa | 24 V |
| Kabelio ilgis | 10 m |
| Kabelio priedas | Suitable for energy chains |
| Bending radius, flexible cable installation | ≥ 48 mm |
| Kabelio skersmuo | 5,8 mm |
| Kabelio struktūra | 1x4x0,15+4x1x0,34 Ekranuotas |
| Nominalus laidininko skerspjūvis | 0,15 mm ² |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Note on degree of protection | IP30 for plug connector Sub-D Sumontuotas |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 80 °C |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Kabelio apvalkalo spalva | Juodas |