


# Kolektoriaus blokas MHA2-PR6-5-M5

Gaminio numeris: 525129

FESTO

Grupinio skirstytuvų montavimo blokui MHA2-...-HC/TC



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	6
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	426 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgelio
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 4	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 5	M7
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys