

# Kolektoriaus blokas MHA4-PR6-3-1/4

Gaminio numeris: 525236

FESTO

[skirstytuvų prijungimo padas MHA4-...](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	6
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	1.080 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgelio
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatiniai portai 1/33	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/4
Pneumatiniai portai 3/11	G3/8
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys