

Kolektoriaus blokas MHA4-PR8-3-1/4

Gaminio numeris: 525237

FESTO

[skirstytuvų prijungimo padas MHA4-...](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	8
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Produkto svoris	1.400 g
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgelium
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatiniai portai 1/33	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/4
Pneumatiniai portai 3/11	G3/8
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys