

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-V0-12X1,5-RT

Gaminio numeris: 525477

FESTO

Nepalaikantis degimo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	14 mm
Išorinio diametro matavimas	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	65 mm
Vidinis diametras	9 mm
Min. lenkimo spindulys	43 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Mineralinė alyva Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,133 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm
Spalva	raudonas
Atramos kietumas	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	Poliamidas 12 PVC-P