


Tarpinės padėties įtaisas SLG-Z-8/12-A

Gaminio numeris: 525680

FESTO

[Linijinei SLG pavarai](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stabdomas kaip posūkio pavara
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	33,5 g
Montavimo tipas	Su kiauryme ir kaišėiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Material stops	Nikeliuotas plienas.
Material seals	PUR
Material housing	Aliuminis kietai anoduotas