

# Vakuuminis siurbtukas ESS-40-GT-G1/4

Gaminio numeris: 525975

FESTO

lengvai pakeičiamas,



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė                                       |
|--|---|
| Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui  | 5,5 mm  |
| Min. detalės spindulys                       | 35 mm   |
| Nominalus dydis                              | 2,5 mm  |
| Siurbtuko diametras                          | 40 mm   |
| Siurbtuko apimtis                            | 5,4 cm <sup>3</sup>                           |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks                                      |
| Siurbtuko forma                              | Round deep                                    |
| Darbinis slėgis                              | -0,95 ... 0 bar                               |
| Nominalus darbinis slėgis                    | -0,7 bar                                      |
| Darbinė terpė                                | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2 - Moderate corrosion stress                 |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-A1-L                                |
| Aplinkos temperatūra                         | -10 ... 80 °C                                 |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 64 N  |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio  | 20 N  |
| Produkto svoris                              | 16 g  |
| Montavimo tipas                              | per vakuumo prieigą                           |
| Vakuumo pajungimas                           | G1/4  |
| Spalva                                       | raudonas/rudas                                |
| Atramos kietumas                             | 72 +/- 5                                      |
| Material of threaded plug                    | Aliuminio liejinys                            |
| Informacija                                  | atitinka RoHS                                 |
| Material suction cup                         | Vulkollan®                                    |