

# Vakuuminis siurbtukas ESS-50-GT-G1/4-I

Gaminio numeris: 525978

FESTO

lengvai pakeičiamas,



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	8 mm
Min. detalės spindulys	40 mm
Nominalus dydis	2,5 mm
Siurbtuko diametras	50 mm
Siurbtuko apimtis	11,2 cm <sup>3</sup>
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	97 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	30 N
Produkto svoris	18 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	G1/4
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Material of threaded plug	Aliuminio liejinys
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®