

Vakuomo siurbtukas ESV-50-GT

Gaminio numeris: 526002

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius siurbtuko laikikliui	8 mm
Min. detalės spindulys	40 mm
Siurbtuko diametras	50 mm
Siurbtuko apimtis	11,2 cm ³
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	apvalus, varpo formos
Siurbtuko forma	Round deep
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuomo	97 N
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	97 N
Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	30 N
Produkto svoris	9,2 g
Montavimo tipas	per vakuomo prieigą
Spalva	raudonas/rudas
Atramos kietumas	72 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	Vulkollan®