


Magistralės mazgas CPX-FB23-24

Gaminio numeris: 526176

FESTO

Moduliniam elektriniam terminalui CPX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	CC-Link
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkto svoris	115 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas PC
Produkto-specifinis LED displejus	M: Pakeiskite parametrus PL: tiekimo įkrovimas PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemos klaida
Magistralės-specifinis LED displejus	Error: ryšio klaida RD: Duomenų gavimas Run: komunikacijos būvis SD: Duomenų siuntimas
Įrenginio-specifinė diagnostika	Channel and module-oriented diagnostics Žemos įtampos modulis Diagnostics memory
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Fieldbus sąsaja	Lizdas Sub-D, 9-kojelės Surenkama jungtis Sub-D Srieginių gnybtų juostelė, IP20
Maksimali adreso apimtis įėjimams	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Pastaba dėl įėjimų	14 bytes on Rx (F23) 32 bytes on RWr (F23) 64 baitų Rx, RWR (F24)
Maksimali adreso apimtis išėjimams	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Nuoroda išėjimui	64 baitų Ry, RWw (F24) 14 bytes on Ry (F23) 32 bytes on RWw (F23)
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Sistemos parametrai

Savybės	Reikšmė
Sparta, bodais	156 ... 10000 kbit/s
Papildomos funkcijos	Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 70 mA