

Tepalinė LOE-M5-D-MICRO

Gaminio numeris: 526309



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Be įsukamos sujungimų plokštės, jungtys įsukamos į korpusą

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Mikro |
| Serijos | D |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Konstrukcija | proporcinis standartinis lubrikantas |
| Maksimali tepalo talpa | 6,5 cm ³ |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Minimalus srauto debitas tepimui | 3 l/min |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 200 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Saugojimo temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 39 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | M5 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |
| Material bowl | PC |