


Manometras

MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Gaminio numeris: 526782

FESTO

Su displėjumi Mpa vienetais, leistinos raudona/zalia ribos.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Display range	0 ... 1,6 MPa
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	50
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	R1/4
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	ABS
Material screen	PMMA
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	75 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui